

NEPTUNE®

Une gamme standard de stations NEP personnalisables avec ses options

Des atouts inédits

Compacte

- Encombrement réduit

Économique

- Conception standardisée et optimisée
- Installation et mise en service rapides

Ergonomique

- IHM
- Recettes paramétrables
- Maintenance et accès simplifiés

Performante

- Consommation eau et énergie réduite
- Maîtrise et traçabilité des paramètres de nettoyage

Services

- Conseil
- Installation, raccordement, mise en service
- Formation





NEP MOBILE DISPONIBLE À L'ESSAI ET À LA LOCATION



NEP mobile

- Automatique ou manuelle
 - Pour nettoyage d'équipements ou lignes indépendants :
 - Programme standard et recettes personnalisables
 - Plug and play
 - Formation sur équipement à la livraison
-
- Débit : 15 m³/h
 - Taille réduite : 2,2 x 0,8 x H1,5 m
 - Température de chauffe : jusqu'à 85°C
 - Capacité : 400 litres
 - Recettes : 1 à 3 bidons x 20 à 25 L de solution
 - Délai de livraison standard : 8 semaines
 - Mise en route : 2 jours



NEP compacte fixe

- Transportable en container
 - Formation sur équipement à la livraison
 - Cuve compartimentée sur châssis support
-
- Débit : de 5 à 60 m³/h
 - Taille réduite : 5 x 2,4 x H2,5 m dans sa version 4 x 2 000L
 - De 1 à 5 compartiments
 - Capacité : de 600 à 5 000 litres/compartiment
 - De 1 à 3 lignes d'envoi
 - Programme standard



NEP XXL

- Conception sur-mesure
Dimensionnement des cuves et lignes d'envoi suivant vos besoins
-
- Débit : de 15 m³/h à 150 m³/h
 - De 3 à 8 compartiments
 - Boucles de chauffe et de régénération
 - De 1 à 8 lignes de lancement
 - Programme standard ou personnalisé
 - Cuve compartimentée ou cuves indépendantes

CONCEPTION

	STANDARD	OPTIONS
Sans contact produit	Inox 304 L	-
Contact produit	Inox 316 L	Châssis en tubes inclinés à 45°
Documentation technique	Version française	Version anglaise
Certificats	Certificats 2.1, CE 1935/2004	Certificats 3.1, FDA, composant 3A

FONCTIONNEMENT STANDARD AUTOMATIQUE

- Récupération des solutions et de l'eau de rinçage final.
- Économie eau, énergie et produits chimiques par rapport à un nettoyage à solutions perdues
- Quantités paramétrables - IHM écran tactile.